

# Панели оператора



DOP-B

Сенсорные панели оператора с высококачественным изображением

Продуктовая линейка панелей DOP-B:



4,3" (16:10)  
480x272



5.6" (4:3)  
320x234



8" (4:3)  
800x600



10.1" (16:10)  
1024x600



10.4" (4:3)  
800x600



7" (16:10)  
800x480



7" (16:10)  
800x480



7" (16:10)  
800x480



7" (4:3)  
800x600

## Основные характеристики:

Стильный, современный обтекаемый дизайн

Насыщенный красочный сенсорный ЖК-экран TFT LCD 65536 цветов

**Порт USB Client для быстрой загрузки программы**

Байпас-функция позволяет панели DOP-B быть коммуникационным шлюзом между компьютером и ПЛК, загружать программу и осуществлять отладку через USB.



**Гибкий интерфейс хранения данных. Поддержка SD-карт памяти (вкл. SDHC)**

SD и USB флеш карты позволяют копировать и переносить программу панели, данные буферов архива и тревог, могут расширить память данных панели для хранения архива и

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,  
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: [dte@nt-rt.ru](mailto:dte@nt-rt.ru)

[www.delta.nt-rt.ru](http://www.delta.nt-rt.ru)

рецептов. Прикладная программа для ПЛК и G-коды для DVP-PM могут быть записаны на SD/USB карту, и затем загружены в ПЛК через панель оператора, что очень удобно, потому что не требует подключения к компьютеру.



Порт USB Hub позволяет подключить к панели различную периферию (USB-флэшки, принтера, мыши и клавиатуры). Может быть подключено до 5 USB устройств одновременно.




В серии 7-ми дюймовых панелей DOP-B имеются модификации\* с интегрированной функцией задания E-Cam, способные без участия компьютера создавать кривые для электронного кулачка.

напрямую работают с сервоприводами серии ASD-A2



поддерживают макрофункцию создания кривых для E-CAM



поддерживает ручное создание кубических кривых

New	Load	Save	Save As	Delete	Up	Down	Add Field	Delete Field	Output
USB Disk:									
SD:									
20120307									
20120221_152917.									
20120217_184259.									
					P5-19	1.0			
					Theta	R	Type		
					0	0	Cubic Curve		
					25	55	Const. Acc.		
					90	0	Const. Speed		
					180	0	Cubic Curve		
					247	99	Cubic Curve		
					360	0	N/A		

### Разнообразие коммуникационных интерфейсов, поддержка Ethernet

Все модели DOP-B поддерживают последовательные интерфейсы передачи данных RS-232/485/422 и более 20 драйверов различных контроллеров. С помощью интерфейса Ethernet\*\*, которым оснащены последние модели DOP-B, одна панель может одновременно работать в 4-х сетях, с легкостью соединяя различные устройства промышленной автоматизации в единую сеть.

**Звуковое оповещение:** модификации с аудио-выходом (проигрывание файлов mp3, wav) \*\*  
 При возникновении ошибочных и аварийных ситуаций пользователь может быть оповещен с помощью речевых сообщений в реальном времени. Аварийной ситуация передается соответствующим битом и записывается в регистр, значение которого воспроизводит определенный звуковой файл.



\* модели с маркировкой "PS"

\*\* только в моделях с маркировкой "E"

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,  
 Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,  
 Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,  
 Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: dte@nt-rt.ru

www.delta.nt-rt.ru